



Svorka, pro CU 20x5(x10)

Typ **K20X10/35**
 Catalog No. **002325**

Dodavatelský program

Product range			Ci insulated enclosures
Základní funkce			Připravená skříňka
Funkce produktu			Příslušenství pro sběrníkovou skříň Příslušenství pro montáž skříňových rozvaděčů
Příslušenství			svorky velmi ploché sběrníkové svorky
funkce			Přípojka plochého vodiče
For use with busbars		mm	Cu 20 x 5 Cu 20 x 10
Připojovací průřezy pro ploché pásky		mm	3 x 9 x 0.8 6 x 9 x 0.8 4 x 16 x 0.8 6 x 16 x 0.8 10 x 16 x 0.8
Jmenovitý pracovní proud plochého páskového vodiče	le	a	100 160 200 250 400
Terminal capacity for round conductor		mm ²	○ 1.5 - 10 ⊗ 1.5 - 6
Poznámky			
Terminal capacity:			
○ solid			
⊗ stranded			
⊗ flexible with ferrule			

Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Busbar terminal (EC000001)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Elektroinstalacní zařízení, přístroj / Svorka (mimo venkovní vedení) / Svorka sberné kolejnice (ecl@ss10.0.1-27-14-11-46 [BAA025013])			
Busbar thickness		mm	5 - 10
Busbar width		mm	20 - 20
Suitable for			Flat rail
Width clamp		mm	31
Max. conductor cross section		mm ²	124
Max. rated operation current le		A	400
Suitable for round conductor connection			Yes
Suitable for sector conductor connection			No
Suitable for strip conductor connection			Yes

Další informace o produktech (propojení)

allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&Render http://www.eaton.eu/DE/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&certifikace modelu xEnergy Safety Ci	
allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&Render http://www.eaton.eu/DE/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&Šetřete čas – pomáháme vám odbornou předběžnou montáží	
allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&Render http://www.eaton.eu/DE/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&informace o produktu xEnergy Safety Ci	
nástroj pro výpočet výkonových ztrát pro kombinace spínacích zařízení	http://www.eaton.eu/DE/Europe/Electrical/CustomerSupport/ConfigurationTools/TCTool/index.htm
konfiguratör – řada xEnergy	http://www.eaton.eu/DE/Europe/Electrical/CustomerSupport/ConfigurationTools/xEnergyMainSupport/index.htm

