










Anschlussklemme, 1000A, 4p, flach/rund

Typ **K4X185/4**  
Katalog Nr. **074850**

**Lieferprogramm**

Sortiment			Allgemeines Schaltschrankzubehör
Produktfunktion			Zusatzausrüstung Schaltschrankbau
Zubehör			Anschlussklemmen
Zubehör			Anschlussklemmen 160 – 1000 A
Bemessungsisolationsspannung	U <sub>i</sub>	V AC	1000
Beschreibung			einschließlich Schilder für Klemmenbezeichnung U, V, W - X, Y, Z - L1, L2, L3 - T1, T2, T3 - PE, N, PEN,  Zuordnung Bemessungsstrom → Anschlussquerschnitte nach IEC/EN 60439, VDE 0660 Teil 500 bzw. EN 50021 Außenanschluss für Rund- oder Sektorleiter, andere Seite für Cu-Band
Bemessungsbetriebsstrom	I <sub>e</sub>	A	1000
Pole			4

**Anschlussquerschnitte**

Cu-/Al-Kabel			<ul style="list-style-type: none"> <li>Cu</li> <li> Rundkabel mehrdrähtig</li> <li> Sektorkabel mehrdrähtig</li> <li> Rundkabel eindrätig</li> <li> Sektorkabel eindrätig</li> <li>Al</li> <li> Rundkabel eindrätig</li> <li> Sektorkabel eindrätig</li> </ul>
			2 x 150 - 300 4 x 50 - 185
Al-Kabel			<ul style="list-style-type: none"> <li>Al</li> <li> Sektorkabel eindrätig</li> </ul>
			2 x 240 4 x 120 - 150
Cu-Band		mm	2 x (11 x 21 x 1) 10 x 40 x 1 10 x 50 x 1
			# Cu-Band
Leiter			60 x 15
			 Cu-Schiene

**Hinweise** Umbausätze von Bandanschluss in Kabelanschluss separat erhältlich  
Klemmenabdeckungen separat erhältlich

**Technische Daten nach ETIM 6.0**

Energieverteilungssysteme/Schaltanlagen (EG000015) / Hauptleitungsklemme (EC000275)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektrisches Isolations- u. Verbindungsmaterial / Energieverteilungssystem/Schaltanlage / Hauptleitungsklemme (ecl@ss8.1-27-40-06-03 [ACO369008])			
Polzahl			4
Anschlussart			schrauben
Anzahl der Anschlüsse < 6 mm <sup>2</sup>			0
Anzahl der Anschlüsse 10 mm <sup>2</sup>			0
Anzahl der Anschlüsse 16 mm <sup>2</sup>			0
Anzahl der Anschlüsse 25 mm <sup>2</sup>			0
Anzahl der Anschlüsse > 25 mm <sup>2</sup>			8
Anzahl der Anschlüsse gesamt			8
Montageart			Schraube
Höhe		mm	196

Breite	mm	334
Tiefe	mm	165
Berührungssicher		ja