



Endabdeckung, für Flachschienenträger, 3p

**Typ** ES-BBS-3/FL  
**Katalog Nr.** 107068

## Lieferprogramm

Sortiment			60-mm-System
Grundfunktion			System für Flachschienen
Untersortiment			Schienenträger Endabdeckung
Werkstoff			Thermoplast, silikonfrei, chlorfrei
halogenfrei			ja
Selbstverlöschend			nach UL 94
Farbe			RAL 7035
Kriechstromfestigkeit			CTI 200
Temperaturbeständig			bis 120°C
Funktion			zum Abdecken der Sammelschienen
verwendbar für			BBS-3/FL BBS-3/FL-NA

## Approbationen

Product Standards			UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; CE marking
UL File No.			E300273
UL Category Control No.			NMTR, NMTR7
CSA File No.			236217
CSA Class No.			3211-37
North America Certification			UL listed, CSA certified
Conditions of Acceptability			Refer to approbation report
Specially designed for North America			No
Suitable for			Feeder circuits
Current Limiting Circuit-Breaker			Refer to approbation report
Max. Voltage Rating			600 V AC
Degree of Protection			Feeder circuits

## Abmessungen

