



Schienenträger, 2p, für Flachschielen, 630A

Typ BBS-2/FL
Katalog Nr. 107069

Lieferprogramm

Sortiment			60-mm-System 185-mm-System
Grundfunktion			System für Flachschielen
Werkstoff			Thermoplast, silikonfrei, chlorfrei
halogenfrei			ja
Selbstverlöschend			nach UL 94
Farbe			RAL 7035
Kriechstromfestigkeit			CTI 200
Temperaturbeständig			bis 120°C
Beschreibung			mit Rastschieber zum Anpassen an jeweilige Schienengröße einzeln montierbar
Pole			2
Bemessungsbetriebsstrom	I _e	A	630
verwendbar für			12 x 5/10 15 x 5/10 20 x 5/10 25 x 5/10 30 x 5/10

Technische Daten nach ETIM 8.0

Energieverteilssysteme/Schaltanlagen (EG000015) / Sammelschienenenträger (EC001166)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektrisches Isolations- u. Verbindungsmaterial / Energieverteilssystem/Schaltanlage / Sammelschienenenträger (ecI@ss10.0.1-27-40-06-07 [AC0377011])			
Polzahl			2
Max. Bemessungsstrom		A	630
Schienenabstand		mm	60

