

**Skinnebærer, 1p, for flatskinner**

**Type** BBS-1/FL

**Catalog No.** 107161

**EL-Nummer** 0002465004

**Leveringsprogram**

Sortiment			60-mm-system 185-mm-system
Grunnfunksjon			System for flatskinner
Materiale			Termoplast, silikonfri, klorfri
halogenfri			ja
Selvslukkende			etter UL 94
Farge			RAL 7035
Krypestrømmotstand			CTI 200
Temperaturbestandig			til 120°C
Beskrivelse			med låseskyver til tilpasning på enkelte skinnestørrelser kan monteres enkeltvis
Poler			1
Nominell strøm	$I_e$	A	630
kan brukes for			12 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10

**Tekniske data etter ETIM 7.0**

Kabelfordelingsskap og tilbehør (EG000015) / Samleskinnebrakett (EC001166)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical insulation and connecting material / Energy distribution system / Busbar support (ecl@ss10.0.1-27-40-06-07 [AC0377011])			
Poltall			1
Maks merkestrøm		Amp	630
Skinneavstand		Millimeter	60

**Dimensjoner**

--	--	--	--