



Tower 19 Zoll, 4HE

Typ NTS-450A4/GL/ZS
Katalog Nr. 108900

Technische Daten nach ETIM 7.0

Schaltschranksysteme (EG000011) / Gehäuse/Schaltschrank (leer) (EC000261)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger / Schaltschrank (leer) / Schaltschrank (ecl@ss10.0.1-27-18-01-01 [AGZ056016])			
Breite	mm	216	
Höhe	mm	560	
Tiefe	mm	450	
Werkstoff		Stahl	
Werkstoffgüte		sonstige	
Ausführung der Oberfläche		pulverbeschichtet	
Farbe		grau	
RAL-Nummer		7035	
Mit Montageplatte		nein	
Montageplatte tiefenverstellbar		nein	
Anzahl der Schlösser		1	
Bodenaufstellung möglich		ja	
Wandbefestigung möglich		ja	
Wandeinbau		nein	
Mastbefestigung		nein	
Anreihbar		nein	
Anzahl der Türen		1	
Geeignet für metrische Montage		nein	
Geeignet für Außenaufstellung		nein	
Schrägdach		nein	
EMV-Ausführung		nein	
Mit Sichttür		ja	
Mit Lüftungstür		nein	
Mit rückseitiger Tür		nein	
Schlagfestigkeit			
Schutzart (IP)		IP30	
Schutzart (NEMA)			