



Zij en achterwanden inbouwverdelers 3-staps systeem  
HxWxD=1060x400x180mm

Type **BPZ-WB3S-400/10/1**  
Catalog No. **111099**

## Leveringsprogramma

Montagetype			Opgebouwd
materiaal			Staalplaat
Oppervlaktekwaliteit			Verzinkt
Breedte		mm	400
Diepte		mm	180
Hoogte		mm	1060
Geschikt voor hoogte		mm	1060
Geschikt voor breedte		mm	400
Geschikt voor diepte		mm	180
Toepasbaar voor			3 stappen systeem

## Technische gegevens ETIM 7.0

Schakelkastsystemen (EG000011) / Componenten voor uitbouw voor kast/lessenaar (EC002620)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerek / Elements for switching cabinet, housing, rack / Component for installation (electrical cabinet) (ecI@ss10.0.1-27-18-28-11 [ACN627011])			
Uitvoering			Overig
Geschikt voor bouwbreedte kast		Millimeter	400
Geschikt voor bouwhoogte kast		Millimeter	1060
Geschikt voor bouwdiepte kast		Millimeter	180
Breedte		Millimeter	435
Hoogte		Millimeter	1060
Diepte		Millimeter	187
Max. belastbaarheid		Kilogram	0
Materiaal			Metaal
Kleur			Roestvaststaal ( RVS )
RAL-nummer			0