



Typ
Catalog No.

BPZ-WB3S-1000/20/1
111118

Dodavatelský program

Typ montáže		Zapuštěná montáž
Materiál		Ocelový plech
Vlastnosti povrchu		pozinkovaná
Šířka	mm	1000
Hloubka	mm	180
Výška	mm	2060
Vhodné pro výšku	mm	2060
Vhodné pro šířku	mm	1000
Vhodné pro hloubku	mm	180
použitelné pro		tříkrokový systém

Technická data podle ETIM 7.0

Cabinet enclosures (EG000011) / Component for installation (switchgear cabinet) (EC002620)		
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Skříň, rám, konstrukce, nosič stavební skupiny / Elements for switching cabinet, housing, rack / Component for installation (electrical cabinet) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-11 [ACN627011])		
Model		Other
Suitable for enclosure building width	mm	1000
Suitable for enclosure building height	mm	2060
Suitable for enclosure building depth	mm	180
Width	mm	1035
Height	mm	2060
Depth	mm	187
Max. load capacity	kg	0
Material		Metal
Colour		Stainless steel
RAL-number		0