



Zij en achterwanden inbouwverdelers 3-staps systeem
HxWxD=2060x1000x180mm

Type **BPZ-WB3S-1000/20/1**
Catalog No. **111118**

Leveringsprogramma

Montagetype			Opgebouwd
materiaal			Staalplaat
Oppervlaktekwaliteit			Verzinkt
Breedte		mm	1000
Diepte		mm	180
Hoogte		mm	2060
Geschikt voor hoogte		mm	2060
Geschikt voor breedte		mm	1000
Geschikt voor diepte		mm	180
Toepasbaar voor			3 stappen systeem

Technische gegevens ETIM 7.0

Schakelkastsystemen (EG000011) / Componenten voor uitbouw voor kast/lessenaar (EC002620)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulere / Elements for switching cabinet, housing, rack / Component for installation (electrical cabinet) (ecI@ss10.0.1-27-18-28-11 [ACN627011])			
Uitvoering			Overig
Geschikt voor bouwbreedte kast		Millimeter	1000
Geschikt voor bouwhoogte kast		Millimeter	2060
Geschikt voor bouwdiepte kast		Millimeter	180
Breedte		Millimeter	1035
Hoogte		Millimeter	2060
Diepte		Millimeter	187
Max. belastbaarheid		Kilogram	0
Materiaal			Metaal
Kleur			Roestvaststaal (RVS)
RAL-nummer			0