



Inbouwmodule Profi+ voor 2 kWh meter Oostenrijk HxB=450x600mm

Type BPZ-MT-600/450-2-A
Catalog No. 112299

Leveringsprogramma

Montagetype			Staande kast Oppervlakmontage
materiaal			Staalplaat
Oppervlaktekwaliteit			Met poedercoating
inbouwpositie			horizontaal
Inbouwpositie apparaten			vertikal
Breedte		mm	600
Hoogte		mm	450
Geschikt voor hoogte		mm	450
Geschikt voor breedte		mm	600
kleur			lichtgrijs (RAL 7035)

Technische gegevens ETIM 7.0

Schakelkastsystemen (EG000011) / Componenten voor uitbouw voor kast/lessenaar (EC002620)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerek / Elements for switching cabinet, housing, rack / Component for installation (electrical cabinet) (ec@ss10.0.1-27-18-28-11 [ACN627011])			
Uitvoering			Bevestigingsset
Geschikt voor bouwbreedte kast		Millimeter	600
Geschikt voor bouwhoogte kast		Millimeter	450
Geschikt voor bouwdiepte kast		Millimeter	0
Breedte		Millimeter	520
Hoogte		Millimeter	450
Diepte		Millimeter	165
Max. belastbaarheid		Kilogram	0
Materiaal			Metaal
Kleur			Grijs
RAL-nummer			7035