



Tür, IP66, für HxB=1000x1000mm

Typ **DS-100100-CS**
 Katalog Nr. **140525**

Lieferprogramm

Sortiment			Zusatzausrüstung CS
Zubehör			Türen
Beschreibung			geschlossen
verwendbar für Gehäuse			
Höhe		mm	1000
Werkstoff			Stahlblech
Oberflächenbeschaffenheit			pulverbeschichtet
Information zum Lieferumfang			ohne Scharniere, ohne Verschluss

Technische Daten

Allgemeines

Schutzart			IP65
-----------	--	--	------

Material

Werkstoff			Stahlblech
Oberflächenbeschaffenheit			pulverbeschichtet

Beschreibung/Grundausrüstung

Information zum Lieferumfang			ohne Scharniere, ohne Verschluss
------------------------------	--	--	----------------------------------

Technische Daten nach ETIM 7.0

Schaltschranksysteme (EG000011) / Tür/Bedientableau (Schaltschrank) (EC000747)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger / Tür (Schaltschrank) / Tür/Bedientableau (Schaltschrank) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])			
Ausführung			Anschlagtür
Ausführung als Sichttür			nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung			nein
Breite		mm	997.5
Höhe		mm	998
Tiefe		mm	1.5
EMV-Ausführung			nein
Werkstoff			Stahl
Ausführung der Oberfläche			pulverbeschichtet
Farbe			grau
Schutzart (IP)			IP65
Schutzart (NEMA)			sonstige

Abmessungen

Abmessungen	
-------------	--

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

Konformitätserklärung	http://intranet.moeller.net/technik_daten/file/produkt_deklarationen/file/konformitaeten/00002/00002259.pdf
-----------------------	---