



Deur, IP66, HxB=1000x1000mm

Type DS-100100-CS
Catalog No. 140525

Leveringsprogramma

Assortiment			Toebehoren CS
Toebehoren			Deuren
Beschrijving			gesloten
Toepasbaar voor kast			
hoogte		mm	1000
Materiaal			Staalplaat
Oppervlaktekwaliteit			Met poedercoating
Informatie over de uitlevering			Zonder scharnieren, zonder sluiting

Technische gegevens

Algemeen

beschermingsgraad			IP65
-------------------	--	--	------

Materiaal

Materiaal			Staalplaat
Oppervlaktekwaliteit			Met poedercoating

Beschrijving/basisuitrusting

Informatie over de uitlevering			Zonder scharnieren, zonder sluiting
--------------------------------	--	--	-------------------------------------

Technische gegevens ETIM 7.0

Schakelkastsystemen (EG000011) / Deur/bedieningstableau voor kast/lessenaar (EC000747)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerek / Deur (schakelkast) / Door/operating panel (enclosure) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])			
Uitvoering			Aanslagdeur
Uitvoering als zichtdeur			Nee
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingschakelaar			Nee
Breedte		Millimeter	997.5
Hoogte		Millimeter	998
Diepte		Millimeter	1.5
EMC-uitvoering			Nee
Materiaal			Staal
Uitvoering oppervlakte			Poedercoating
Kleur			Grijs
Beschermingsgraad (IP)			IP65
Beschermingsgraad (NEMA)			Overig

Afmetingen

Afmetingen			
------------	--	--	--

Overige productinformatie (links)

AWA4300-2521 Plaatstalen wandkast CS			
AWA4300-2521 Plaatstalen wandkast CS			https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/25210414.pdf
Conformiteitsverklaring			http://intranet.moeller.net/technik_daten/file/produkt_deklarationen/file/konformitaeten/00002/00002259.pdf