



**Tragschienen-Verbinder, halbe Ausführung**

**Typ** EPTV05  
**Katalog Nr.** 143862

**Technische Daten nach ETIM 7.0**

Kabeltragsysteme (EG000004) / Stiel/Profilschiene (EC000386)		
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektrisches Isolations- u. Verbindungsmaterial / Kabeltragsystem / Stiel/Profilschiene (ecl@ss10.0.1-27-40-05-01 [AC0321012])		
Länge	mm	32
Breite	mm	28.5
Höhe	mm	32
Schlitzbreite	mm	9.5
Materialstärke	mm	2
Profilform		U-Profil
Ausführung		Einfachprofil
Art der Lochung		3 Seiten gelocht
Lochbreite	mm	3.6
Mit Zahnung		nein
Abbrechbar		nein
Tragfähigkeit	kN	0
Flächenträgheitsmoment Iy	cm <sup>4</sup>	0
Flächenträgheitsmoment Iz	cm <sup>4</sup>	0
Widerstandsmoment Wy	cm <sup>3</sup>	0
Widerstandsmoment Wz	cm <sup>3</sup>	0
Geeignet für Funktionserhalt		nein
Werkstoff		Stahl
Werkstoffgüte		sonstige
Oberfläche		galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Farbe		sonstige
RAL-Nummer		0