



Sicherungseinsatz, superflink, 15 A, DC 250 V, 21 x 76 mm, BS

Typ 15Amp 250V dc TRACTION FUSE
Katalog Nr. 15SRC250

Lieferprogramm

Sortiment			Sicherung
Grundfunktion			Sicherungseinsatz
Anwendungsgebiet			superflink
Bemessungsstrom	I	A	15
Bemessungsspannung			DC 250 V
Größe			21 x 76 mm
Verwendung			Traktion
Norm/Approbaton			BS
Form			zylindrisch

Technische Daten nach ETIM 7.0

Schutzschaltgeräte, Sicherungen (EG000020) / Zylindrische Sicherung (EC002704)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungseinsatz / Zylindrische Sicherung (Schmelzsicherung) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])			
Größe			sonstige
Bemessungsspannung		V	250 - 250
Bemessungsspannung			sonstige
Spannungsart			DC
Betriebsklasse			sonstige
Betriebsfrequenz		Hz	
Nennstrom		A	15
Mit Schlagmelder			nein
Auslösecharakteristik			sonstige
Abschaltleistung		kA	