



Sicherungs-Lasttrennschalter, 3p, NH3, AC22

Typ PIFT3L300
Katalog Nr. 161579
Alternate Catalog No. PIFT3L300

Abbildung ähnlich

Technische Daten nach ETIM 6.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Sicherungslasttrennschalter (EC001040)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Lastschalter, Lasttrennschalter, Steuerschalter / Sicherungslasttrennschalter (ecl@ss8.1-27-37-14-01 [AKF058010])			
Ausführung als Hauptschalter			nein
Ausführung als Sicherheitsschalter			nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC	V		690
Bemessungsdauerstrom Iu	A		630
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V	kW		0
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq	kA		55
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw	kA		0
Geeignet für Sicherungseinsätze			NH3
Polzahl			3
Mit Sicherungsüberwachung			nein
Anschlussart Hauptstromkreis			Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung			nein
Geeignet für Frontbefestigung			nein
Geeignet für Sammelschienenaufbau			ja
Ausführung des Betätigungselements			Türkupplungsdrehantrieb
Position des Betätigungselements			vorne
Motorantrieb optional			nein
Motorantrieb integriert			nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung			nein
Schutzart (IP), frontseitig			IP40

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

Betriebsanleitung PIFT	https://es-assets.eaton.com/ENGINEERING/CONFIGURATOR/XENERGY/IL/IL-PIFT-01M-2018-08.pdf
------------------------	---