



Feldtür mit Sichtfenster, geschlossen IP55, links- oder rechtsanschlag,  
HxB = 1600 x 850mm, grau

Typ **XLSD5GS1685**  
Katalog Nr. **174302**

### Technische Daten nach ETIM 8.0

Schaltschranksysteme (EG000011) / Tür/Bedientableau (Schaltschrank) (EC000747)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger / Tür (Schaltschrank) / Tür/Bedientableau (Schaltschrank) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])			
Ausführung			Anschlagtür
Ausführung als Sichttür			ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung			nein
Breite		mm	842
Höhe		mm	1540
Tiefe		mm	27
EMV-Ausführung			ja
Werkstoff			Stahl
Ausführung der Oberfläche			pulverbeschichtet
Farbe			grau
Schutzart (IP)			IP55
Schutzart (NEMA)			4X