



Feldbreite Tür, belüftet, rechts, HxB=1625x795mm, IP31, grau

Typ **XTSZDSKV3R-H1625W795**
 Katalog Nr. **177276**

Technische Daten nach ETIM 8.0

Schaltschranksysteme (EG000011) / Tür/Bedientableau (Schaltschrank) (EC000747)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger / Tür (Schaltschrank) / Tür/Bedientableau (Schaltschrank) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])			
Ausführung			Anschlagtür
Ausführung als Sichttür			nein
Ausführung als Tür für Trennschalerverriegelung			nein
Breite		mm	795
Höhe		mm	1615
Tiefe		mm	35
EMV-Ausführung			nein
Werkstoff			Stahl
Ausführung der Oberfläche			pulverbeschichtet
Farbe			grau
Schutzart (IP)			IP31
Schutzart (NEMA)			