

Raildragerprofiel incl. 2x KL45, voor kast breedte 800mm

Type **BPZ-TSB-800/2KL45**  
 Catalog No. **187874**

## Leveringsprogramma

Montagetype			Staande kast Oppervlakmontage
materiaal			Staalplaat Messing
Oppervlaktekwaliteit			Verzinkt
inbouwpositie			horizontaal
polen			1
Breedte		mm	710
Geschikt voor breedte		mm	800

## Technische gegevens ETIM 8.0

Energie-distributiesystemen (EG000015) / Aardingsrail voor verdeler (EC000329)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Elektrisch isolatie- en verbindingmateriaal / Energy distribution system / Earthing rail for distribution board (ecl@ss10.0.1-27-40-06-05 [ACO373011])			
Aantal aansluitingen			90
Nom. (meet)stroom		A	63
Materiaal			Messing
Oppervlakte contactrail			Geen (onbehandeld)
Lengte rail		mm	660
Breedte rail		mm	610
Dikte rail		mm	8
Afstand tot montageplaat		mm	50
Montagewijze			Directe montage
Montage horizontaal			Ja
Montage verticaal			Nee
Geïsoleerde montage			Nee
Max. aandraaimoment		Nm	0
Aansluitmaat aansluitvoorziening			Overig