

Raildragerprofiel incl. 2x KL45, voor kast breedte 800mm

Type BPZ-TSB-800/2KL45
Catalog No. 187874

Delivery program

| | | | |
|-----------------------|--|----|----------------------------------|
| Montagetype | | | Staande kast Oppervlakmontage |
| Basisfunctie | | | Toebehoren |
| materiaal | | | Staalplaat Messing |
| Oppervlaktekwaliteit | | | Verzinkt |
| inbouwpositie | | | horizontaal |
| polen | | | 1 |
| Breedte | | mm | 710 |
| Geschikt voor breedte | | mm | 800 |

Technical data ETIM 9.0

| | | | |
|--|--|----|--------------------|
| Energy distribution systems (EG000015) / Aardingsrail voor verdeler (EC000329) | | | |
| Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical insulation and connecting material / Energy distribution system / Earthing rail for distribution board (ec1@ss13-27-40-06-05 [AC0373016]) | | | |
| Aantal aansluitingen | | | 90 |
| Nom. (meet)stroom | | A | 63 |
| Materiaal | | | Messing |
| Oppervlakte contactrail | | | Geen (onbehandeld) |
| Lengte rail | | mm | 660 |
| Breedte rail | | mm | 610 |
| Dikte rail | | mm | 8 |
| Afstand tot montageplaat | | mm | 50 |
| Montagewijze | | | Directe montage |
| Montage horizontaal | | | Yes |
| Montage verticaal | | | No |
| Geïsoleerde montage | | | No |
| Max. aandraaimoment | | Nm | 0 |
| Aansluitmaat aansluitvoorziening | | | Overig |