



Interruttore di scambio p22 W, 16A, 230 V, 20kA

Tipo Z-S/2WM
Catalog No. 248346

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione	I _n	A	20

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

apparecchi per montaggio su guida DIN/armadio (EG000062) / Interruttore generale per quadro di distribuzione (EC001545)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Apparecchio Modulare Ad Integrazione In Serie Per Circ. Distrib. Corr. / Interruttore (apparecchio ad integrazione in serie) (ecl@ss10.0.1-27-14-23-01 [AFZ813014])			
funzione di commutazione			deviatore
numero di contatti di chiusura			0
numero di contatti di riposo			0
numero di contatti invertitori			2
numero di poli			2
Corrente Nominale		A	20
Tensione Nominale		V	240
tensione nominale min.		V	0
potere di interruzione nominale		kA	0.025
resistenza a corto circuito (I _{cw})		kA	10
tipo di tensione di alimentazione			AC
con lampada di segnalazione			no
colore della calotta			altri
Tipo lampada			altri
base della lampada			altri
max. potenza della lampada		W	0
Numero moduli DIN			2
profondità di incasso		mm	80
grado di protezione (IP)			IP40
stampa/marcatura			altri
Separazione forzata (secondo DIN VDE 0113)			no