


**Installationsschutz, 230VAC, 4S, 40A**
**Typ** **Z-SCH230/40-40**  
**Katalog Nr.** **248852**

Abbildung ähnlich

**Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439**

Technische Daten für Bauartnachweis			
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe	$I_n$	A	40
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig	$P_{vid}$	W	0
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig	$P_{vid}$	W	14.6
Verlustleistung statisch, stromunabhängig	$P_{vs}$	W	0
Verlustleistungsabgabevermögen	$P_{ve}$	W	0
Min. Betriebsumgebungstemperatur		°C	-40
Max. Betriebsumgebungstemperatur		°C	60
			0

**Technische Daten nach ETIM 7.0**

Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000062) / Installationsschutz für Reiheneinbau (EC001653)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Modulares Reiheneinbaugerät für Stromkreisverteiler / Installationsschutz für Reiheneinbau (ecl@ss10.0.1-27-14-23-08 [AFZ820015])			
Bemessungsbetriebsspannung		V	440 - 440
Bemessungsbetriebsstrom		A	40
Gebrauchskategorie			1
Bemessungsbetätigungsspannung		V	230 - 230
Spannungsart der Betriebsspannung			AC
Spannungsart der Betätigungsspannung			AC
Anzahl der Kontakte als Schließer			4
Anzahl der Kontakte als Öffner			0
Max. Glühlampenlast		W	5520
Max. Leuchtstofflampenlast		VA	2610
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung)		VA	5336
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert)		VA	2088
Schieber für Handschaltung			nein
Anzahl der Teilungseinheiten			3
Einbautiefe		mm	60
Zusatzeinrichtungen möglich			ja
Schutzart (IP)			IP40