



Geräteraumtür, belüftet, rechts, IP30, HxB=600x1200mm, grau

Typ XSDMRV0612
Katalog Nr. 284217

Abbildung ähnlich

Technische Daten nach ETIM 8.0

Schaltschranksysteme (EG000011) / Tür/Bedientableau (Schaltschrank) (EC000747)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger / Tür (Schaltschrank) / Tür/Bedientableau (Schaltschrank) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])			
Ausführung			Anschlagtür
Ausführung als Sichttür			nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung			nein
Breite		mm	650
Höhe		mm	45
Tiefe		mm	1190
EMV-Ausführung			ja
Werkstoff			Stahl
Ausführung der Oberfläche			pulverbeschichtet
Farbe			grau
Schutzart (IP)			IP30
Schutzart (NEMA)			