



Quadro di distribuzione; Y; M12

Tipo RA-XM12-Y
Catalog No. 290424
Alternate Catalog No. RA-XM12-Y

Programma di fornitura

Assortimento		Collegamento AS-Interface e sensori
Sotto gamma		Elemento di collegamento a Y
Funzione di base		per il collegamento di un massimo di 2 sensori per connettore femmina M12
utilizzo con		
utilizzo con		RASP

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	0

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

sensori (EG000026) / accoppiamento sensore-attuatore (EC002925)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Connector system / Industry connector / Sensor actuator adapter (ecl@ss10.0.1-27-44-01-06 [AFR417003])			
esecuzione			adattatore Y
esecuzione del contatto			femmina (female)
schermato			no
numero di poli			4
materiale della scatola			metallo/plastica
temperatura ambiente			0 - 85
temperatura d'esercizio			0 - 50
grado di protezione (IP), montato			IP67
materiale della ghiera filettata			acciaio inox
tensione di dimensionamento		V	24
corrente nominale In		A	1
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94			altri
grado di inquinamento			3
materiale del rivestimento di contatto			altri

Ulteriori informazioni sul prodotto (link)

CA04020001Z-DE Catalogo assortimento: Motori efficienti, avviamento e controllo di motori	http://www.eaton.eu/DE/ecm/groups/public/@pub/@europe/@electrical/documents/content/pct_1095238_de.pdf
---	---