



Verdeler; Y; M12

Type RA-XM12-Y
 Catalog No. 290424
 Alternate Catalog No. RA-XM12-Y

Leveringsprogramma

Assortiment		AS-interface-aansluiting en sensoren
Subassortiment		Y-verbindingstuk
Basisfunctie		Voor de aansluiting van maximaal 2 sensoren per M12-bus
Toepasbaar voor		
Toepasbaar voor		RASP

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie			
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.		°C	0

Technische gegevens ETIM 7.0

Sensoren (EG000026) / Sensor/actor adapter (EC002925)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Connector system / Industry connector / Sensor actuator adapter (ecl@ss10.0.1-27-44-01-06 [AFR417003])			
Uitvoering			Y-verloop
Contactuitvoering			Female
Afgeschermd			Nee
Aantal polen			4
Materiaal behuizing			Metaal/kunststof
Omgevingstemperatuur		Graden Celsius	0 - 85
Bedrijfstemperatuur		Graden Celsius	0 - 50
Beschermingsgraad (IP), gemonteerd			IP67
Materiaal schroefdraadring			Roestvaststaal (RVS)
Nom. (meet)spanning		Volt	24
Nom. (meet)stroom In		Amp	1
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94			Overig
Vervuilinggraad			3
Materiaal contactcoating			Overig

Overige productinformatie (links)

CA04020001Z-DE Assortimentscatalogus: aandrijftechniek efficiënt vormgeven, motoren starten en sturen

http://www.eaton.eu/DE/ecm/groups/public/@pub/@europe/@electrical/documents/content/pct_1095238_de.pdf