


**Smeltet skillebryter**
**Type**  
**Catalog No.**
**Compact Circuit Protector, 3 Pole 60A 60**  
**CCP-3-60CF**
**Leveringsprogram**

Produktspekter			Kontroll
Basisfunksjon			Smeltet skillebryter
Bruksområde			Lav spenning
Nominell strøm	I	A	60
Nominell spenning			AC 600 V DC 125 V
Konstruksjonsstørrelse			CF
Beskrivelse			35 mm DIN-skinne monterer
Beskyttelse			IP20
Bryteevne		kA	200
Antall poler			3P
kan brukes før størrelse/applikasjoner			Klasse CF sikringskassetter
Standard/Godkjennelse			UL
Standarder/Regulations			UL 98

**Tekniske data etter ETIM 7.0**

Startapparater (EG000017) / Sikringslastskillebryter (EC001040)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Off-load switch, circuit breaker, control switch / Fuse switch disconnecter (ecI@ss10.0.1-27-37-14-01 [AKF058013])			
Utførelse som hovedbryter			Nei
Utførelse som sikkerhetsbryter			Nei
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC		Volt	600
Nominell kontinuerlig strøm Iu		Amp	60
Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V		Kilowatt	24
Betinget nominell kortslutningsstrøm Iq		Kilo-Amp	200
Nominell korttids-strømfasthet Icw		Kilo-Amp	200
Egnet for sikringsinnsatser			Andre
Poltall			3
Med sikkerhetsovervåking			Nei
Tilkoblingstype hovedstrømkrets			Skrukobling
Kabelinngang			Andre
Utstyrt med pluggforbindelse			Ja
Egnet for gulvmontering			Nei
Egnet for frontmontering			Nei
Egnet for samleskinne monterer			Ja
Utførelse av betjeningsselement			Vippearm
Plassering av betjeningsselement			Foran
Motordrift som opsjon			Nei
Integrert motordrift			Nei
Utførelse som nødsstopp-innretning			Nei
Verneklasse (IP) forside			IP20

**Mer produktinformasjon (forbindelser)**

Produkt dataarket (pdf)	<a href="http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_1157_CCP.pdf">http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_1157_CCP.pdf</a>
-------------------------	---