



**Sicherungshalter, superflink, 32 A, DC 1500 V, 14 x 51 mm, 2P, IEC, UL**



**Typ** 2P 14x51 PV Fuse Holder  
**Katalog Nr.** CHPV142U

## Lieferprogramm

Sortiment			Sicherung
Grundfunktion			Sicherungshalter
Anwendungsgebiet			superflink
Bemessungsstrom	I	A	32
Bemessungsspannung			DC 1500 V
Größe			14 x 51 mm
Polzahl			2P
Verwendung			PV-A14F Sicherungseinsätze
Norm/Approbation			IEC UL

## Technische Daten nach ETIM 7.0

Schutzschaltgeräte, Sicherungen (EG000020) / Halter für zylindrische Sicherung (EC002705)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungssysteme / Halter für zylindrische Sicherung (ecl@ss10.0.1-27-14-21-21 [ADI305007])			
Nennspannung		V	1500
Montageart			DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße			14x51 mm
Polzahl			2
Mitschaltender Neutralleiter			nein
Abschließbar			ja
Optische Defektanzeige			nein
Breite in Teilungseinheiten			2
Einbautiefe		mm	51.5
Schutzart (IP)			IP20