



Schellenklemme, für GSTA1, 25-150qmm

Typ **SK1-GS**
 Katalog Nr. **107960**

Lieferprogramm

Sortiment		60-mm-System
Grundfunktion		Sammelschienen-Sicherungsmaterial
Untersortiment		Schellenklemmen
Information zum Lieferumfang		Es werden 3 Stück je GST... benötigt
Klemmbereich		25...150 mm ² Cu-Band 6 x 16 x 0,8 mm
verwendbar für		GST1...

Technische Daten nach ETIM 6.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Sammelschienenklemme (EC000001)		
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Klemme (außer Freileitung) / Sammelschienenklemme (eci@ss8.1-27-14-11-46 [BAA025010])		
Sammelschienenendicke	mm	0 - 0
Sammelschienenbreite	mm	60 - 60
Geeignet für		sonstige
Breite der Klemme	mm	0
Max. Leiterquerschnitt	mm ²	150
Max. Bemessungsbetriebsstrom I _e	A	0
Geeignet für Rundleiteranschluss		nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss		nein
Geeignet für Bandleiteranschluss		ja