



Regenschutzdach, für BxT=800x200mm

Typ **CNP-8/200-CS**
 Catalog No. **112902**

Lieferprogramm

Sortiment			Zusatzausrüstung CS
Zubehör			Regenschutzdächer
Funktion			zur direkten Befestigung auf dem Gehäusekorpus
Höhe		mm	34
verwendbar für Gehäuse			
Breite		mm	800
Tiefe		mm	200
Werkstoff			Stahlblech
Oberflächenbeschaffenheit			pulverbeschichtet RAL 7035
Information zum Lieferumfang			Lieferung mit Befestigungsmaterial und Bohrschablone

Technische Daten

Material

Werkstoff			Stahlblech
Oberflächenbeschaffenheit			pulverbeschichtet RAL 7035

Beschreibung/Grundausrüstung

Information zum Lieferumfang			Lieferung mit Befestigungsmaterial und Bohrschablone
------------------------------	--	--	--

Technische Daten nach ETIM 7.0

Schaltschranksysteme (EG000011) / Dach-/Bodenelement (Gehäuse/Schaltschrank) (EC000744)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger / Dachelement (Schaltschrank) / Dach/Dachelement (Schaltschrank) (ec1@ss10.0.1-27-18-24-05 [ACN616011])			
Geeignet für Dachbeplankung			nein
Geeignet für Bodenbeplankung			nein
Breite		mm	800
Höhe		mm	34
Tiefe		mm	223
Geeignet für Gehäusebaubreite		mm	0
Geeignet für Gehäusebautiefe		mm	0
Werkstoff			Stahl
Ausführung der Oberfläche			pulverbeschichtet
Farbe			grau
RAL-Nummer			7035
Mit Entlüftung			nein
Geeignet für Außenaufstellung			ja
Mit Kabeleinführung			nein

Abmessungen

Abmessungen	
-------------	--

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

AWA4300-2525 Regenschutzdach	
AWA4300-2525 Regenschutzdach	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/25250810.pdf
Konformitätserklärung	http://intranet.moeller.net/technik_daten/file/produkt_deklarationen/file/konformitaeten/00002/00002259.pdf