



Cartouche fusible, grande vitesse, 450 A, AC 690 V, 200 kA, size 2, 59 x 59 x 120 mm, aR, IEC, indicateur de fusion simple



Référence FUZE 450A 690V 2SHT AR
N° de catalogue 170M5371

Illustration non contractuelle

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			grande vitesse
Courant assigné d'emploi	I	A	450
Tension assignée d'emploi			AC 690 V
Taille			size 2
Facteur de zoom			59 x 59 x 120 mm
Classe d'emploi			aR
Voyant indicateur			indicateur de fusion simple
Pouvoir de coupure		kA	200
Utilisable pour taille			protection par semi-conducteur
Norme/Agrément			IEC
Forme			corps carré avec contacts spéciaux à lames
Normes/Réglementations			DIN 43620 IEC 60269-4

Caractéristiques techniques ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])			
système de fusible selon IEC 60269			autre
taille de fusible selon IEC 60269			2
type de courant			AC
tension assignée CA		V	690
tension de fonctionnement CC		V	
calibre/courant nominal assigné (In)		A	450
classe de fonctionnement			aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
puissance de coupure		kA	200
code de couleur			sans
finition du voyant indicateur			percuteur
dissipation thermique sous courant nominal		W	70
trous de fixation			
distance centre à centre entre raccords		mm	