

Cartouche fusible, grande vitesse, 2000 A, AC 1000 V, 200 kA, size 4, 100 x 133 x 90 mm, aR, IEC, indicateur de type K



Référence **FUSE 2000A 1000V 4SBKN/90 AR**
 N° de catalogue **170M7544**

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			grande vitesse
Courant assigné d'emploi	I	A	2000
Tension assignée d'emploi			AC 1000 V
Taille			size 4
Facteur de zoom			100 x 133 x 90 mm
Classe d'emploi			aR
Voyant indicateur			indicateur de type K
Pouvoir de coupure		kA	200
Utilisable pour taille			Protection des redresseurs
Norme/Agrément			IEC
Forme			corps carré avec contacts affleurants
Normes/Réglémentations			IEC 60269-4

Caractéristiques techniques ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])			
système de fusible selon IEC 60269			autre
taille de fusible selon IEC 60269			4
type de courant			AC
tension assignée CA		V	1000
tension de fonctionnement CC		V	
calibre/courant nominal assigné (In)		A	2000
classe de fonctionnement			aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
puissance de coupure		kA	200
code de couleur			sans
finition du voyant indicateur			voyant indicateur
dissipation thermique sous courant nominal		W	270
trous de fixation			M10
distance centre à centre entre raccords		mm	89.4