

Barre avec filetage M6

Référence **BPZ-BB/T-32/5/1000**
 N° de catalogue **289863**

Gamme de livraison

Gamme			Equipements complémentaires généraux pour armoire
Equipements complémentaires			Barres plates en cuivre
Equipements complémentaires			Barres de cuivre plates, prépercées
Courant assigné d'emploi	I_e	A	400
Filetage			M6
Encombresments			
Largeur		mm	32
Hauteur		mm	5
Longueur		mm	1000
Facteur Cu		kg	1,35

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareillage industriel basse tension (EG000017) / Jeu de barres (EC001522)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Distribution à barres (technique de commutateur BT) / Jeu de barre (technologie de coupure basse tension) (ecl@ss10.0.1-27-37-03-03 [ACN949011])			
courant assigné I_n		A	400
modèle			plat
longueur		mm	1000
largeur		mm	32
hauteur		mm	5
flexible			non
traitement de la surface			non traité