



Cartouche fusible, Basse tension, 50 A, AC 500 V, 50 kA, D3, 27 x 16 mm, gR, IEC, à action rapide

Référence FUSE 50A DIII/E33 500VAC
N° de catalogue 50D33Q

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			Basse tension
Courant assigné d'emploi	I	A	50
Tension assignée d'emploi			AC 500 V
Taille			D3
Facteur de zoom			27 x 16 mm
Classe d'emploi			gR
Pouvoir de coupure		kA	50
Utilisable pour taille			E33 pour applications industrielles générales et résidentielles
Courbe de déclenchement	Classe		à action rapide
Norme/Agrément			IEC
Forme			en forme de bouteille
Normes/Réglementations			IEC 60269-3 VDE 0636

Caractéristiques techniques ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Fusible DIAZED (EC000099)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible Diazed (ecl@ss13-27-14-20-04 [AFZ799020])			
taille (DIN)			DIII
calibre/courant nominal assigné (In)		A	50
tension assignée (Ue)		V	500
code de couleur			blanc
classe de fonctionnement			gR (gamme complète protection des convertisseurs)
caractéristique de déclenchement (type/courbe)			rapide (F)