



**Cartouche fusible, Basse tension, 50 A, AC 600 V, DC 250 V, 200 kA, HRCII-C, 22 x 87 mm, CSA**



**Référence 50A 600V AC CANADIAN FUSE**  
**N° de catalogue 50K07C**

### Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			Basse tension
Courant assigné d'emploi	I	A	50
Tension assignée d'emploi			AC 600 V DC 250 V
Taille			HRCII-C
Facteur de zoom			22 x 87 mm
Pouvoir de coupure		kA	200
Utilisable pour taille			Protection de câble
Norme/Agrément			CSA
Forme			pattes décalées à fixation par boulon
Normes/Réglementations			CSA C22.2 No. 106-M1992

### Caractéristiques techniques ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])			
système de fusible selon IEC 60269			autre
taille de fusible selon IEC 60269			autre
type de courant			AC/DC
tension assignée CA		V	600
tension de fonctionnement CC		V	250
calibre/courant nominal assigné (In)		A	50
classe de fonctionnement			autre
puissance de coupure		kA	200
code de couleur			sans
finition du voyant indicateur			sans
dissipation thermique sous courant nominal		W	
trous de fixation			
distance centre à centre entre raccords		mm	