



Cartouche fusible, Basse tension, 6 A, AC 500 V, 120 kA, 14 x 51 mm, aM, IEC, avec percuteur



Référence CYL FUSE >STR >14 x 51 6A GG 500V AC
N° de catalogue C14M6S

Illustration non contractuelle

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			Basse tension
Courant assigné d'emploi	I	A	6
Tension assignée d'emploi			AC 500 V
Facteur de zoom			14 x 51 mm
Classe d'emploi			aM
Voyant indicateur			avec percuteur
Pouvoir de coupure		kA	120
Utilisable pour taille			protection des moteurs pour applications industrielles
Norme/Agrément			IEC
Forme			cylindrique
Normes/Réglementations			IEC 60269-2

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible cylindrique (EC002704)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible miniature (ecl@ss10.0.1-27-14-20-01 [AFZ796015])			
modèle			fusible en céramique
taille			14x51 mm
type de tension			AC
calibre/courant nominal assigné (In)		A	6
tension assignée (Ue)		V	500
classe de fonctionnement			aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
fréquence de fonctionnement		Hz	45 - 62
finition du voyant indicateur			percuteur
caractéristique de déclenchement (type/courbe)			autre
puissance de coupure		kA	80
Dissipation thermique sous courant nominal		W	0.42