



Kabeltut, PG16, IP65

Type **KT16**
Catalog No. **022031**

EL-Nummer **4132342**

Leveringsprogram

Sortiment			generelt tilbehør for koblingskap
Tilbehør			kabelføring
Tilbehør			kabeltuter
kan brukes for			for veggtykkelse 2 - 8 mm
Materiale			myk-PVC kadmium- og blyfri
Overflatestruktur			lignende RAL 7035
Kabelinnføring			PG 16
Borediameter		mm	23,5
Utvendig ledningsdiameter		mm	7 - 17
Bruk av NYM/NYY, 4-leder		mm ²	1,5 - 10

Tekniske data

Materialegenskaper

Materiale			myk-PVC kadmium- og blyfri
-----------	--	--	-------------------------------

Tekniske data etter ETIM 7.0

Kabelgjennomføringer, nipler, brannetting (EG000009) / Gjennomføringsnippl (EC000879)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Connection devices / Feed through spout (eci@ss10.0.1-27-14-44-21 [AD1139007])			
Modell / utførelse			Lukket
Insats for kabelnippl			Nei
Kabelinngang			Rund
Antall kabler			1 - 1
For kabeldiameter fra/til		Millimeter	7 - 17
Boringsdiameter		Millimeter	23.5
For veggtykkelse		Millimeter	2 - 8
Gjengemål metrisk (M.).			0
Gjengestørrelse PG			16
Total lengde		Millimeter	0
Strekklaster			Nei
Krypeteknikk			Nei
Vinklet utførelse			Nei
Materiale			Kunststoff
Materialkvalitet			PVC (Polyvinylklorid)
Overflate			Andre
Halogenfri			Nei
Farge			Grå
Gasstett			Ja
Brannsikker			Nei
Vanntett			Ja
Beskyttelsesklasse IP			IP65
Driftstemperaturområde		Grad Celsius	-5 - 40

Dimensjoner

