



Kabeltule, PG16, IP65 voor kabel D=7-17mm

Type **KT16**
 Catalog No. **022031**

Leveringsprogramma

Assortiment			Algemene schakelkasttoebehoren
Toebehoren			Kabelmanagement
Toebehoren			Kabeltulen
Toepasbaar voor			Voor wanddikte 2 - 8 mm
Materiaal			Zacht-PVC Cadmium- en loodvrij
Oppervlaktekwaliteit			als RAL 7035
kabeldoorvoer			PG 16
gatdiameter		mm	23,5
Kabelbuitendiameter		mm	7 - 17
gebruik kabel NYM/NYY, 4-aderig		mm ²	1,5 - 10

Technische gegevens

Materiaal

Materiaal			Zacht-PVC Cadmium- en loodvrij
-----------	--	--	-----------------------------------

Technische gegevens ETIM 7.0

Invoersystemen voor kabel / leidingen (EG000009) / Kabeldoorvoertule (EC000879)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Connection devices / Feed through spout (ecl@ss10.0.1-27-14-44-21 [ADI139007])			
Uitvoering			Gesloten
Inzetstuk voor kabelwartel			Nee
Kabelinvoer			Rond
Aantal kabels			1 - 1
Geschikt voor kabeldiameter		Millimeter	7 - 17
Boringsdiameter		Millimeter	23.5
Voor wanddikte		Millimeter	2 - 8
Draadmaat (metrisch)			0
Draadmaat Pg			16
Totale lengte		Millimeter	0
Met trektoelasting			Nee
Krimp techniek			Nee
Hoekuitvoering			Nee
Materiaal			Kunststof
Kwaliteitsklasse			Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlaktebescherming			Overig
Halogeenvrij			Nee
Kleur			Grijs
Gasdicht			Ja
Brandwerend			Nee
Waterdicht			Ja
Beschermingsgraad (IP)			IP65
Gebruikstemperatuur		Graden Celsius	-5 - 40

