



Passe-câble, PG36

Référence **KT36**
N° de catalogue **033896**

Gamme de livraison

| | | | |
|--|--|-----------------|---|
| Gamme | | | Equipements complémentaires généraux pour armoire |
| Equipements complémentaires | | | Fixation des câbles |
| Equipements complémentaires | | | Passe-câbles |
| Utilisation pour | | | pour parois de 2 à 8 mm d'épaisseur |
| Matériau | | | PVC souple Sans cadmium ni plomb |
| Propriété de surface | | | Similaire RAL 7035 |
| Entrée de câble | | | PG 36 |
| Diamètre de perçage | | mm | 48 |
| diamètre extérieur câble | | mm | 18 - 40 |
| Utilisation : câbles PRC ou PVC, 4 conducteurs | | mm ² | 10 - 70 |

Caractéristiques techniques

Matériaux

| | | | |
|----------|--|--|-------------------------------------|
| Matériau | | | PVC souple Sans cadmium ni plomb |
|----------|--|--|-------------------------------------|

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

| | | | |
|--|--|----|-----------|
| Accessoires pour entrée de câbles et de conduits (EG000009) / Passe fil ou cable (EC000879) | | | |
| Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Appareillage de raccordement / Feed through spout (ecl@ss10.0.1-27-14-44-21 [AD1139007]) | | | |
| modèle | | | fermé |
| insert pour presse-étoupe | | | non |
| entrée de câble | | | rond |
| nombre câbles | | | 1 - 1 |
| pour diamètre de câble | | mm | 18 - 40 |
| diamètre d'alésage | | mm | 48 |
| pour épaisseur de paroi | | mm | 2 - 8 |
| taille de fil (M..) | | | 0 |
| dimension du filetage PG | | | 36 |
| longueur totale | | mm | 0 |
| serre cable | | | non |
| technique de rétrécissement | | | non |
| finition de l'angle | | | non |
| matériau | | | plastique |
| qualité du matériau | | | PVC |
| traitement de la surface | | | autre |
| sans halogène | | | non |
| couleur | | | gris |
| étanche au gaz | | | oui |
| inflammable | | | non |
| étanche à l'eau | | | oui |
| indice de protection (IP) | | | IP66 |
| température d'utilisation | | °C | -5 - 40 |

