



**Pressacavo, PG36**

**Tipo  
Catalog No.**

**KT36  
033896**

**Programma di fornitura**

Assortimento			Accessori generali per il quadro elettrico
accessori			Gestione cavi
accessori			pressacavi
utilizzabile per			per spessore parete 2 - 8 mm
Materiale			PVC morbido senza cadmio e senza piombo
Finitura superficiale			simile RAL 7035
Entrata cavi			PG 36
Diametro foro		mm	48
Diametro esterno cavo		mm	18 - 40
Utilizzo cavo NYM/NYY, a 4 fili		mm <sup>2</sup>	10 - 70

**Dati tecnici**

**Materiale**

Materiale			PVC morbido senza cadmio e senza piombo
-----------	--	--	--

**Dati tecnici secondo ETIM 7.0**

sistemi di introduzione per cavi/conduttori (EG000009) / manicotto passante (EC000879)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Connection devices / Feed through spout (ecI@ss10.0.1-27-14-44-21 [AD1139007])			
esecuzione			chiuso
inserto per collegamento a vite del cavo			no
ingresso del cavo			tondo
numero di cavi			1 - 1
per diametro cavo		mm	18 - 40
diametro del foro		mm	48
per spessore parete		mm	2 - 8
dimensione della filettatura metrica			0
dimensione della filettatura PG			36
lunghezza totale		mm	0
scarico di trazione			no
tecnica di restringimento			no
esecuzione angolare			no
materiale			plastica
qualità del materiale			PVC
superficie			altri
senza alogeni			no
colore			grigio
a tenuta di gas			sì
a prova di fuoco			no
ermetico all'acqua			sì
grado di protezione (IP)			IP66
temperatura di impiego			-5 - 40

## Dimensioni

