



Kabeltule, PG36 voor kabel D=18-40mm

Type **KT36**
 Catalog No. **033896**

Leveringsprogramma

| | | | |
|---------------------------------|--|-----------------|-----------------------------------|
| Assortiment | | | Algemene schakelkasttoebehoren |
| Toebehoren | | | Kabelmanagement |
| Toebehoren | | | Kabeltulen |
| Toepasbaar voor | | | Voor wanddikte 2 - 8 mm |
| Materiaal | | | Zacht-PVC Cadmium- en loodvrij |
| Oppervlaktekwaliteit | | | als RAL 7035 |
| kabeldoorvoer | | | PG 36 |
| gatdiameter | | mm | 48 |
| Kabelbuitendiameter | | mm | 18 - 40 |
| gebruik kabel NYM/NYY, 4-aderig | | mm ² | 10 - 70 |

Technische gegevens

Materiaal

| | | | |
|-----------|--|--|-----------------------------------|
| Materiaal | | | Zacht-PVC Cadmium- en loodvrij |
|-----------|--|--|-----------------------------------|

Technische gegevens ETIM 7.0

| | | | |
|--|--|----------------|-------------------------|
| Invoersystemen voor kabel / leidingen (EG000009) / Kabeldoorvoertule (EC000879) | | | |
| Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Connection devices / Feed through spout (ecl@ss10.0.1-27-14-44-21 [ADI139007]) | | | |
| Uitvoering | | | Gesloten |
| Inzetstuk voor kabelwartel | | | Nee |
| Kabelinvoer | | | Rond |
| Aantal kabels | | | 1 - 1 |
| Geschikt voor kabeldiameter | | Millimeter | 18 - 40 |
| Boringsdiameter | | Millimeter | 48 |
| Voor wanddikte | | Millimeter | 2 - 8 |
| Draadmaat (metrisch) | | | 0 |
| Draadmaat Pg | | | 36 |
| Totale lengte | | Millimeter | 0 |
| Met trektoelasting | | | Nee |
| Krimp techniek | | | Nee |
| Hoekuitvoering | | | Nee |
| Materiaal | | | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse | | | Polyvinylchloride (PVC) |
| Oppervlaktebescherming | | | Overig |
| Halogeenvrij | | | Nee |
| Kleur | | | Grijs |
| Gasdicht | | | Ja |
| Brandwerend | | | Nee |
| Waterdicht | | | Ja |
| Beschermingsgraad (IP) | | | IP66 |
| Gebruikstemperatuur | | Graden Celsius | -5 - 40 |

