












Morsetto di collegamento, 400A, 4p, piatto/tondo

Tipo K240/4
Catalog No. 041628

Programma di fornitura

Assortimento			Accessori generali per il quadro elettrico
Funzione di base			Accessori Sistema sbarre
accessori			Morsetti di collegamento
accessori			Morsetti di collegamento 160 – 1000 A
Tensione nominale di isolamento	U _i	V AC	1000
Descrizione			targhette incluse per la denominazione dei morsetti U, V, W - X, Y, Z - L1, L2, L3 - T1, T2, T3 - PE, N, PEN,  Assegnazione corrente nominale d'impiego → sezione di collegamento secondo IEC/EN 60439, VDE 0660 Parte 500 o EN 50021 Collegamento esterno per conduttori circolari e a settori, l'altro lato per bandella in rame
Corrente nominale d'impiego	I _e	A	400
Poli			4

Sezioni di collegamento

Cavo Cu/Al			<ul style="list-style-type: none"> Cu  Conduttore circolare flessibile  Cavo a settori flessibile  Conduttore circolare rigido  Cavo a settori rigido Al  Conduttore circolare rigido  Cavo a settori rigido
			<ul style="list-style-type: none"> 1 x 50 - 240 2 x 25 - 120
Cavo Al			<ul style="list-style-type: none"> Al  Cavo a settori rigido
			<ul style="list-style-type: none"> 1 x 95 - 185 2 x 50 - 95
Bandella in rame		mm	<ul style="list-style-type: none"> 6 x 16 x 0,8 - 10 x 16 x 0,8
			# Bandella in rame
conduttori			<ul style="list-style-type: none"> 25 x 15  Barra in Cu

Note Kit di trasformazione da collegamento bandella a collegamento cavo disponibili separatamente
coprimorsetti disponibili separatamente

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

sistemi di distribuzione dell'energia/apparecchi elettrici (EG000015) / morsetto cavo principale (EC000275)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Materiale Elettrico Di Isolamento E Collegamento / Energy distribution system / Rail terminal bar clamp (ecl@ss10.0.1-27-40-06-03 [AC0369011])			
numero di poli			4
corrente nominale		A	400
tipo di collegamento			avvitare
tipo di montaggio			vite
numero totale di collegamenti			8
numero di collegamenti < 6 mm ²			0
numero di collegamenti 10 mm ²			0
numero di collegamenti 16 mm ²			0
numero di collegamenti 25 mm ²			0
numero di collegamenti > 25 mm ²			8

numero di collegamenti < AWG 6			0
numero di collegamenti AWG 6			0
numero di collegamenti AWG 4			0
numero di collegamenti AWG 2			0
numero di collegamenti AWG 4/0			0
numero di collegamenti 250 kcmil			0
numero di collegamenti > 250 kcmil			0
con protezione dal contatto			sì
altezza		mm	100
larghezza		mm	190
profondità		mm	115

Dimensioni

