




Koblingsklemme, 400A, 4p, flat/rund

Type K240/4
Catalog No. 041628
EL-Nummer 4132419

Leveringsprogram

Sortiment			generelt tilbehør for koblingsskap
Produktfunksjon			Tilleggsutstyr for koblingsskapbygg
Tilbehør			koblingsklemmer
Tilbehør			Koblingsklemmer 160 – 1000 A
Nominell isolasjonsspenning	U _i	V AC	1000
Beskrivelse			inkludert etiketter for klemmebetegnelse U, V, W - X, Y, Z - L1, L2, L3 - T1, T2, T3 - PE, N, PEN,  Tilordning nominell strøm → klemmekapasitet iht. IEC/EN 60439, VDE 0660 del 500 eller EN 50021 Utvendig tilkobling for rund- eller sektorleder, andre siden for Cu-bånd
Nominell strøm	I _e	A	400
Poler			4

Klemmekapasitet

Cu-/Al-kabel			Cu Rundkabel flertrådet Sektor-kabel flertrådet ○ Rundkabel entrådet Sektor-kabel entrådet Al ○ Rundkabel entrådet Sektor-kabel entrådet
			1 x 50 - 240 2 x 25 - 120
Al-kabel			Al Sektor-kabel entrådet
			1 x 95 - 185 2 x 50 - 95
CU-bånd		mm	6 x 16 x 0,8 - 10 x 16 x 0.8
Leder			Cu-bånd 25 x 15  Cu-skinne

Merknader Ombyggingssett til båndtilkobling i kabeltilkobling kan fås separat
 klemmedeksler kan fås separat

Tekniske data etter ETIM 7.0

Kabelfordelingsskap og tilbehør (EG000015) / Ledningsklemme (EC000275)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical insulation and connecting material / Energy distribution system / Rail terminal bar clamp (ec!@ss10.0.1-27-40-06-03 [ACO369011])			
Poltall			4
Merkestrøm		Amp	400
Tilkoblingstype			Skrus
Monteringsmetode			Skrue
Antall tilkoblinger totalt			8
Antall tilkoblinger < 6 mm ²			0
Antall tilkoblinger 10 mm ²			0
Antall tilkoblinger 16 mm ²			0
Antall tilkoblinger 25 mm ²			0
Antall tilkoblinger > 25 mm ²			8
Antall tilkoblinger < AWG 6			0
Antall tilkoblinger AWG 6			0

Antall tilkoblinger AWG 4	0
Antall tilkoblinger AWG 2	0
Antall tilkoblinger AWG 4/0	0
Antall tilkoblinger 250 kcmil	0
Antall tilkoblinger > 250 kcmil	0
Berøringsikker	Ja
Høyde	Millimeter100
Bredde	Millimeter190
Dybde	Millimeter115

Dimensjoner

