












Aansluitklem, 400A, 4p, vlak/rond

Type **K240/4**
 Catalog No. **041628**

Leveringsprogramma

Assortiment			Algemene schakelkasttoebehoren
Basisfunctie			Toebehoren schakelkastbouw
Toebehoren			Aansluitklemmen
Toebehoren			Aansluitklemmen 160 – 1000 A
Nominale isolatiespanning	U _i	V AC	1000
Beschrijving			Inclusief bordes voor klemmenaanduiding U, V, W – X, Y, Z – L 1, L 2, L 3 – T 1, T 2, T 3 – PE, N, PEN,  Toewijzing nominale bedrijfsstroom → Aansluitdoorsnede volgens IEC/EN 60439, VDE 0660 deel 500 resp. EN 50021 Buitenaansluiting voor ronde draden of sectorkabel, andere zijde voor koperband
Nominale bedrijfsstroom	I _e	A	400
polen			4
aansluitdoorsnede			
Cu-/Al-kabel			Cu  Rondkabel meeraderig  Sectorkabel meeraderig  Rondkabel eenaderig  Sectorkabel eenaderig Al  Rondkabel eenaderig  Sectorkabel eenaderig
			1 x 50 - 240 2 x 25 - 120
Al-kabel			Al  Sectorkabel eenaderig
			1 x 95 - 185 2 x 50 - 95
Koperband		mm	6 x 16 x 0.8 - 10 x 16 x 0.8
			# koperband
geleider			25 x 15  koper-rail
aanwijzingen Ombouwsets van bandaansluiting naar kabel aansluiting afzonderlijk leverbaar Klemafdekkingen separaat leverbaar			

Technische gegevens ETIM 7.0

Energie-distributiesystemen (EG000015) / Aansluitklem voor hoofdkabel (EC000275)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Elektrisch isolatie- en verbindingmateriaal / Energy distribution system / Rail terminal bar clamp (ecl@ss10.0.1-27-40-06-03 [AC0369011])			
Aantal polen			4
Nom. stroom		Amp	400
Aansluitwijze			Schroeven
Montagewijze			Schroef
Aantal aansluitingen totaal			8
Aantal aansluitingen < 6 mm ²			0
Aantal aansluitingen 10 mm ²			0
Aantal aansluitingen 16 mm ²			0
Aantal aansluitingen 25 mm ²			0
Aantal aansluitingen > 25 mm ²			8

Aantal aansluitingen < AWG 6		0
Aantal aansluitingen AWG 6		0
Aantal aansluitingen AWG 4		0
Aantal aansluitingen AWG 2		0
Aantal aansluitingen AWG 4/0		0
Aantal aansluitingen 250 kcmil		0
Aantal aansluitingen > 250 kcmil		0
Aanrakingsveilig		Ja
Hoogte	Millimeter	100
Breedte	Millimeter	190
Diepte	Millimeter	115

Afmetingen

