












Aansluitklem, 1000A, 5p, vlak/rond

Type **K3X240/5**
 Catalog No. **053493**



Powering Business Worldwide™

Leveringsprogramma

Assortiment			Algemene schakelkasttoebehoren
Basisfunctie			Toebehoren schakelkastbouw
Toebehoren			Aansluitklemmen
Toebehoren			Aansluitklemmen 160 – 1000 A
Nominale isolatiespanning	U _i	V AC	1000
Beschrijving			Inclusief borden voor klemmenaanduiding U, V, W – X, Y, Z – L 1, L 2, L 3 – T 1, T 2, T 3 – PE, N, PEN,  Toewijzing nominale bedrijfsstroom → Aansluitdoorsnede volgens IEC/EN 60439, VDE 0660 deel 500 resp. EN 50021 Buitenaansluiting voor ronde draden of sectorkabel, andere zijde voor koperband
Nominale bedrijfsstroom	I _e	A	1000
polen			5
aansluitdoorsnede			
Cu-/Al-kabel			<ul style="list-style-type: none"> Cu  Rondkabel meeraderig  Sectorkabel meeraderig  Rondkabel eenaderig  Sectorkabel eenaderig Al  Rondkabel eenaderig  Sectorkabel eenaderig
			2 × 150 – 300 3 × 50 – 240
Al-kabel			<ul style="list-style-type: none"> Al  Sectorkabel eenaderig
			2 × 150 – 240 3 × 150 – 185
Koperband		mm	2 × (11 × 21 × 1) 10 × 40 × 1 10 × 50 × 1
			# koperband
geleider			60 × 15
			 koper-rail
aanwijzingen Ombouwsets van bandaansluiting naar kabelaansluiting afzonderlijk leverbaar Klemafdekkingen separaat leverbaar			

Technische gegevens ETIM 6.0

Energie-distributiesystemen (EG000015) / Aansluitklem voor hoofdkabel (EC000275)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Elektrisch isolatie- en verbindingmateriaal / Energy distribution system / Rail terminal bar clamp (ecl@ss8.1-27-40-06-03 [ACO369008])			
Aantal polen			5
Aansluitwijze			Schroeven
Aantal aansluitingen < 6 mm ²			0
Aantal aansluitingen 10 mm ²			0
Aantal aansluitingen 16 mm ²			0
Aantal aansluitingen 25 mm ²			0
Aantal aansluitingen > 25 mm ²			10
Aantal aansluitingen totaal			10
Montagewijze			Schroef
Hoogte		mm	196

Breedte	mm	416
Diepte	mm	165
Aanrakingsveilig		Ja