



Typ **K4X185/4**  
 Catalog No. **074850**

### Dodavatelský program

Product range			General switchboard accessories
Funkce produktu			Příslušenství pro montáž skříňových rozvaděčů
Příslušenství			Připojovací svorky
Příslušenství			Svorky, 160 až 1000 A
Jmenovité izolační napětí	U <sub>i</sub>	V AC	1000
Description			Including labels for terminal marking U, V, W - X, Y, Z - L1, L2, L3 - T1, T2, T3 - PE, N, PEN,  Relationship of rated operational current → terminal capacity to IEC/EN 60439, VDE 0660 Part 500 or EN 50021 Outer terminal for round or sectoral conductor, other side for Cu strip
Jmenovitý proud	I <sub>e</sub>	a	1000
Póly			4
<b>Průřez vodiče</b>			
Kabel měď/hliník			Cu ? Kulatý kabel vícedrátový ? Sektorový kabel vícedrátový ? Kulatý kabel jednodrátový ? Sektorový kabel jednodrátový Al ? Kulatý kabel jednodrátový ? Sektorový kabel jednodrátový
Hliníkový kabel			2 x 150 - 300 4 x 50 - 185
Měděný pás		mm	Al ? Sektorový kabel jednodrátový 2 x 240 4 x 120 - 150 2 x (11 x 21 x 1) 10 x 40 x 1 10 x 50 x 1
Vodič			# copper strip 60 x 15  Cu bar
<b>Notes</b> Conversion kits for strip terminal in cable connection available separately Terminal covers available separately			

### Technická data podle ETIM 6.0

Energy distribution systems (EG000015) / Rail terminal bar (EC000275)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical insulation and connecting material / Energy distribution system / Rail terminal bar clamp (ecl@ss8.1-27-40-06-03 [ACO369008])			
Number of poles			4
Connection type			Screwing
Number of connections < 6 mm <sup>2</sup>			0
Number of connections 10 mm <sup>2</sup>			0
Number of connections 16 mm <sup>2</sup>			0
Number of connections 25 mm <sup>2</sup>			0
Number of connections > 25 mm <sup>2</sup>			8
Number of connections total			8
Mounting method			Screw
Height		mm	196
Width		mm	334
Depth		mm	165

