


Scheidingswand switchgear/hoofdrailsysteem voor NZM, IZM13 en IZM58 B=1000

Type XPBMB0610
Catalog No. 102949

Technische gegevens ETIM 7.0

Schakelkastsystemen (EG000011) / Scheidingswand voor kast/lessenaar (EC002525)	
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerek / Wand (schakelkast) / Tussenwand (schakelkast) (eci@ss10.0.1-27-18-21-02 [AKE424014])	
Rastermaat	Millimeter12.5
Geschikt voor bouwbreedte kast	Millimeter1000
Geschikt voor bouwdiepte kast	Millimeter0
Breedte	Millimeter889
Hoogte	Millimeter642
Materiaal	Staal
Uitvoering oppervlakte	Verzinkt
Kleur	Roestvaststaal (RVS)
RAL-nummer	0
Met kabelinvoer	Nee
Aantal hoogte-eenheden	0
Met slot	Nee
Bouwworm	Assemblageset
Voor interne onderverdeling vorm 2a	Ja
Voor interne onderverdeling vorm 2b	Ja
Voor interne onderverdeling vorm 3a	Ja
Voor interne onderverdeling vorm 3b	Ja
Voor interne onderverdeling vorm 4a	Ja
Voor interne onderverdeling vorm 4b	Ja