



**3-standen inbouwdeurframe met plaatstalen deur en stangenslot B
800 mm H 1560 mm, wit**

Type BP-U-3S-800/15-W
Catalog No. 111199

Leveringsprogramma

Montagetype			Opgebouwd
materiaal			Staalplaat
Deurvergrendeling			Stangenslot
beschermingsgraad			IP30
Oppervlaktekwaliteit			Met poedercoating
Breedte		mm	800
Hoogte		mm	1560
Geschikt voor hoogte		mm	1560
Geschikt voor breedte		mm	800
kleur			wit (RAL 9016)

Technische gegevens ETIM 7.0

Schakelkastsystemen (EG000011) / Deur/bedieningstableau voor kast/lessenaar (EC000747)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerek / Deur (schakelkast) / Door/operating panel (enclosure) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])			
Uitvoering			Slotdeur
Uitvoering als zichtdeur			Nee
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingschakelaar			Nee
Breedte		Millimeter	835
Hoogte		Millimeter	1560
Diepte		Millimeter	70
EMC-uitvoering			Ja
Materiaal			Staal
Uitvoering oppervlakte			Poedercoating
Kleur			Wit
Beschermingsgraad (IP)			IP30
Beschermingsgraad (NEMA)			