



Stillasramme, for BxD=1200x400mm, grå

Type XLB1204

Catalog No. 132935

EL-Nummer 2465491

Tekniske data etter ETIM 8.0

Cabinet enclosures (EG000011) / Koblingsskap (tomt) (EC000261)		
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical cabinet, housing, rack / Electrical cabinet (empty) / Electrical cabinet (ecl@ss10.0.1-27-18-01-01 [AGZ056016])		
Bredde		380
Høyde		250
Dybde		1210
Materiale		Stål
Materialekvalitet		Andre
Type overflate		Pulverlakkert
Farge		Grå
RAL-nummer		7035
Frittsående		Nei
Floor standing wall model		Ja
Veggmontering		Nei
Hjørnemodel		Nei
Midlertidig montering		Nei
Kan kobles		Ja
Med monteringsplate		Nei
Monteringsplate justerbar i dybden		Ja
Vegginnbygging		Nei
Mastefeste		Nei
Antall dører		0
Antall låser		0
Egnet for metrisk montering		Ja
Egnet for utendørs bruk		Nei
Skråtak		Nei
EMC-utførelse		Ja
Med gjennomsiktig dør		Nei
Med ventilasjonsluke		Nei
Med bakdør		Nei
Slagfasthet		IK10
Beskyttelsesklasse IP		Andre
Beskyttelsesgrad (NEMA)		Andre
Thermal dissipation (Delta T = 20 K) according to IEC/TR 60890		0
Max. permissible load of the enclosure according to IEC 62208		5000
Max. permissible load of the door(s) according to IEC 62208		1000
Max. permissible load of the mounting plate according to IEC 62208		4000