



Deur xEnergy IP55 H=1600 B=1200 in 2 delen

Type **XLSD5D1612**
 Catalog No. **132946**

Technische gegevens ETIM 8.0

Schakelkastsystemen (EG000011) / Deur/bedieningstableau (kast/lessenaar) (EC000747)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerek / Deur (schakelkast) / Door/operating panel (enclosure) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])			
Uitvoering			Symmetrisch gedeelde dubbele vleugel deur
Uitvoering als zicht deur			Nee
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingschakelaar			Nee
Breedte		mm	622.5
Hoogte		mm	80
Diepte		mm	1540
EMC-uitvoering			Ja
Materiaal			Staal
Uitvoering oppervlakte			Poedercoating
Kleur			Grijs
Beschermingsgraad (IP)			IP55
Beschermingsgraad (NEMA)			4X