



Deur xEnergy IP55 H=1800 B=1000

Type **XLSD5S1810**  
 Catalog No. **132949**

### Technische gegevens ETIM 8.0

Schakelkastsystemen (EG000011) / Deur/bedieningstableau (kast/lessenaar) (EC000747)		
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerek / Deur (schakelkast) / Door/operating panel (enclosure) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])		
Uitvoering		Aanslagdeur
Uitvoering als zichtdeur		Nee
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingschakelaar		Nee
Breedte	mm	1010
Hoogte	mm	40
Diepte	mm	1740
EMC-uitvoering		Ja
Materiaal		Staal
Uitvoering oppervlakte		Poedercoating
Kleur		Grijs
Beschermingsgraad (IP)		IP55
Beschermingsgraad (NEMA)		4X