



Deur xEnergy IP31 schakelruimte, geventil., schanieren links B=1350

Type XSDMV06135-S
Catalog No. 132998

Afbeelding soortgelijk

Technische gegevens ETIM 8.0

Schakelkastsystemen (EG000011) / Deur/bedieningstableau (kast/lessenaar) (EC000747)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerek / Deur (schakelkast) / Door/operating panel (enclosure) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])			
Uitvoering			Aanslagdeur
Uitvoering als zichtdeur			Nee
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingschakelaar			Nee
Breedte		mm	680
Hoogte		mm	100
Diepte		mm	1350
EMC-uitvoering			Ja
Materiaal			Staal
Uitvoering oppervlakte			Poedercoating
Kleur			Grijs
Beschermingsgraad (IP)			IP30
Beschermingsgraad (NEMA)			